

Teleskopierbare Fangstangen

Praktisch im Transport - sicher und schnell im Aufbau



Teleskopierbare Fangstangen sind platzsparend in der Lagerung, handlich zu transportieren sowie einfach und schnell aufgebaut. Auch die Verletzungsgefahr kann maßgeblich reduziert werden mit der kürzeren Aufbaulänge und integrierten Rasttechnik: Kürzere Fangstangen minimieren beim Einlegen das Risiko des Umkippens. Die Rasttechnik arretiert automatisch die einzelnen Segmentteile der Stangen. Dies verhindert, dass nach dem Ausziehen Mastsegmente unkontrolliert zurückrutschen.

Ihre Vorteile im Überblick:

Praktisch. Das handliche Verpackungsmaß erleichtert den Transport hin zum Aufbauort - ob im Fahrzeug, Treppenhaus oder Aufzug.

Sicher. Die kurze Montagelänge und die integrierte Rasttechnik, die nach dem Ausziehen ein Zurückgleiten der Mastsegmente verhindert, machen das Arbeiten noch sicherer.

Schnell. Zeitersparnis und einen einfacheren Aufbau ermöglichen das kurze Montagemaß sowie die Kombination mit den N-Bein-Stativen. Hier reicht ein Werkzeug (13er Schlüsselweite) für den Aufbau aus.

Kompatibel. Die Fangstangen sind auch als Set erhältlich - mit Niro N-Bein- oder St/tZn-Stativen.

Übersicht Varianten

Teleskopierbare Fangstangen

Technische Daten

| Art.-Nr. | 105 185 | 105 186 | 105 188 |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Werkstoff | AlMgSi | AlMgSi | AlMgSi |
| Max. Fangmasthöhe bis | 5,2 m | 6,5 m | 8,0 m |
| Transportlänge | 1,5 m | 1,6 m | 1,8 m |
| Mastfuß Ø | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| Mastteile | 4 | 5 | 6 |
| Gewicht | 3,7 kg | 5,9 kg | 8,6 kg |
| Max. Böenwindgsw. | 190 km/h | 189 km/h | 176 km/h |



Sets

N-Bein-Stative (Niro)

| Art.-Nr. | 105 710 | 105 712 | 105 714 | 105 715 |
|------------|--|--|--|---|
| Set-Inhalt | 1 x Fangstange Art.-Nr. 105 185 1 x Dreibein-Stativ klein, Art.-Nr. 107 390 1 x Adapterset Art.-Nr. 107 399 | 1 x Fangstange Art.-Nr. 105 186 1 x Vierbein-Stativ klein, Art.-Nr. 107 490 | 1 x Fangstange Art.-Nr. 105 188 1 x Vierbein-Stativ klein, Art.-Nr. 107 494 | 1 x Fangstange Art.-Nr. 105 188 1 x Vierbein-Stativ groß, Art.-Nr. 107 495 |



St/tZn-Stative

| Art.-Nr. | 105 711 | 105 713 | 105 716 |
|------------|---|---|---|
| Set-Inhalt | 1 x Fangstange Art.-Nr. 105 185 1 x Dreibein-Stativ Art.-Nr. 105 200 | 1 x Fangstange mit Abstrebung Art.-Nr. 105 181 1 x Dreibein-Stativ groß Art.-Nr. 105 201 | 1 x Fangstange mit Abstrebung Art.-Nr. 105 182 1 x Dreibein-Stativ groß Art.-Nr. 105 201 |



Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010), Unterlegplatten (Art.-Nr. 102 050) und zusätzliche Sockelhalterstangensets (Art.-Nr. 107 396, 107 496) sind separat zu bestellen.

Bitte beachten Sie die Angaben der Einbauanleitung zu Fangstangenlänge und Windlastkonfiguration.

Auswahlhilfe - schnell zur passenden Lösung

Ob als einzelne Fangstangen oder fertig im Set: DEHN bietet Ihnen die passende Lösung für Ihre jeweiligen Projekt-Anforderungen. Die Auswahlhilfe „Teleskopierbare Fangstangen“ finden Sie unter de.hn/cEmSh.



Supportanfragen unter:
Telefon: +49 9181 1750
E-Mail: technik.support@dehn.de

Technische Änderungen,
Druckfehler und Irrtümer
vorbehalten. Die Abbildungen
sind unverbindlich.
DS117/DE/0123
© Copyright 2022 DEHN SE



Erfahren Sie mehr
zu Teleskopierbaren
Fangstangen:
de.hn/5EiYr

