



DEHN

Produktauswahl

Blitz- und Überspannungsschutz

Blitz- und Überspannungsschutz für Niederspannungs-Verbraucheranlagen 230/400 V

Einbauort: z. B. Hauseinspeisung / Zählerplatz / Niederspannungs-Hauptverteiler

Kombi-Ableiter – Typ 1 + Typ 2		Typ	Art.-Nr.
	<p>DEHNshield ZP Basic ¹⁾</p> <p>Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 (TT-, TNS- und TNC-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung). Mit Push-in Erdungsklemme.</p> <p>Ableitvermögen: 30 kA bzw. 22,5 kA Schutzpegel: ≤ 1,5 kA</p>	<p>DSH ZP B2 TT 255</p> <p>DSH ZP B2 TNS 255</p> <p>DSH ZP B2 TNC 255</p>	<p>909 331</p> <p>909 340</p> <p>909 330</p>
	<p>DEHNshield ZP Basic SG ¹⁾</p> <p>Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 (TT-, TNS- und TNC-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung). Inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ / APZ gem. VDE-AR-N 4100. Mit Push-in Erdungsklemme.</p> <p>Ableitvermögen: 30 kA bzw. 22,5 kA Schutzpegel: ≤ 1,5 kA</p>	<p>DSH ZP B2 SG TT 255</p> <p>DSH ZP B2 SG TNS 255</p> <p>DSH ZP B2 SG TNC 255</p>	<p>909 396</p> <p>909 440</p> <p>909 430</p>
	<p>DEHNshield ZP ¹⁾</p> <p>Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 (TT-, TNS- und TNC-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV). Mit Push-in Erdungsklemme.</p> <p>Ableitvermögen: 50 kA bzw. 37,5 kA Schutzpegel: ≤ 1,5 kA</p>	<p>DSH ZP 2 TT 255</p> <p>DSH ZP 2 TNS 255</p> <p>DSH ZP 2 TNC 255</p>	<p>909 531</p> <p>909 540</p> <p>909 530</p>
	<p>DEHNshield ZP SG ¹⁾</p> <p>Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 (TT-, TNS- und TNC-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV). Inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ / APZ gem. VDE-AR-N 4100. Mit Push-in Erdungsklemme.</p> <p>Ableitvermögen: 50 kA bzw. 37,5 kA Schutzpegel: ≤ 1,5 kA</p>	<p>DSH ZP 2 SG TT 255</p> <p>DSH ZP 2 SG TNS 255</p> <p>DSH ZP 2 SG TNC 255</p>	<p>909 631</p> <p>909 640</p> <p>909 630</p>
	<p>DEHNventil modular</p> <p>Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 (TNC-, TNS- und TT-System); höchste Anlagenverfügbarkeit durch RAC-Funkenstreckentechnologie; einfacher Schutzmodulwechsel; ermöglicht Endgeräteschutz. Folgestromlöschvermögen: bis 100 kA_{eff}; Schutzpegel: ≤ 1,5 kV</p>	<p>DV M2 TT 255 FM</p> <p>DV M2 TNS 255 FM</p> <p>DV M2 TNC 255 FM</p> <p>DV M2 TN 255 FM</p> <p>DV M2 TT 2P 255 FM</p>	<p>954 315</p> <p>954 405</p> <p>954 305</p> <p>954 205</p> <p>954 115</p>
	<p>DEHNshield</p> <p>Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter auf Funkenstreckebasis für den Einsatz in beengten Einbausituationen. Der vorsicherungsfreie Einsatz bei Anlagenvorsicherungen bis 160 A bietet gerade in Wohngebäuden eine optimale Anlagenintegration.</p> <p>Schutzpegel: ≤ 1,5 kV</p>	<p>DSH TNC 255</p> <p>DSH TNC 255 FM ²⁾</p> <p>DSH TNS 255</p> <p>DSH TNS 255 FM ²⁾</p> <p>DSH TT 255</p> <p>DSH TT 255 FM ²⁾</p>	<p>941 300</p> <p>941 305</p> <p>941 400</p> <p>941 405</p> <p>941 310</p> <p>941 315</p>
Kombi-Ableiter – Typ 1		Typ	Art.-Nr.
	<p>DEHNvenCI mit integrierter Vorsicherung</p> <p>Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung. Ableitvermögen (10/350 µs): 25 kA Schutzpegel: ≤ 1,5 kV</p>	<p>DVCI 1 255</p> <p>DVCI 1 255 FM ²⁾</p>	<p>961 200</p> <p>961 205</p>
Kombi-Ableiter für Photovoltaik – Typ 1 + Typ 2		Typ	Art.-Nr.
	<p>DEHNcombo YPV</p> <p>Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Systeme nach IEC 60364-712 / DIN VDE 0100-712. Vorsicherungsfrei bis 10 kA einsetzbar. Optionaler Fernmeldekontakt (FM) ermöglicht die Überwachung der Anlage. Funktions-/Defektanzeige durch Sichtfenster. Blitzstromableitvermögen (10/350 µs): 12,5 kA und 6,25 kA Baubreite: 4 TE</p>	<p>DCB YPV 1200</p> <p>DCB YPV 1200 FM ²⁾</p> <p>DCB YPV 1500</p> <p>DCB YPV 1500 FM ²⁾</p>	<p>900 070</p> <p>900 075</p> <p>900 071</p> <p>900 076</p>

¹⁾ Bei Einspeisung / Vorsicherung > 160 A: DEHNventil ZP TT / TNS / TNC

²⁾ FM = Potentialfreier Fernmeldekontakt


Einbauort: z. B. Hauptverteiler / Unterverteiler / Anlagenschränke (Einsatz ohne Ableitervorsicherung)

Überspannungs-Ableiter – Typ 2		Typ	Art.-Nr.
	DEHNgard modular mit Advanced-Circuit Interruption Dreipoliger Überspannungs-Ableiter für 4-Leiternetz (TN-C-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M TNC ACI 275 FM ²⁾	952 330
	DEHNgard modular mit Advanced-Circuit Interruption Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 5-Leiternetz (TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M TNS ACI 275 FM ²⁾	952 440
	DEHNgard modular mit Advanced-Circuit Interruption Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 5-Leiternetz (TT-/TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M TT ACI 275 FM ²⁾	952 341
	DEHNgard modular mit Advanced-Circuit Interruption Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 4-Leiternetz (TT-/TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG MP TT ACI 275 FM ²⁾	942 341
	DEHNgard modular mit Advanced-Circuit Interruption Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 5-Leiternetz (TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG MP TNS ACI 275 FM ²⁾	942 440

Einbauort: z. B. Hauptverteiler / Unterverteiler / Anlagenschränke (bis Nennstrom 125 A)

Überspannungs-Ableiter – Typ 2		Typ	Art.-Nr.
	DEHNgard modular Dreipoliger Überspannungs-Ableiter für 4-Leiternetz (TN-C-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M TNC 275 DG M TNC 275 FM ²⁾	952 300 952 305
	DEHNgard modular Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 5-Leiternetz (TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M TNS 275 DG M TNS 275 FM ²⁾	952 400 952 405
	DEHNgard modular Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 5-Leiternetz (TT-/TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M H TT 275 DG M H TT 275 FM ²⁾	952 381 952 385
	DEHNgard modular mit Push-in-Doppelklemme Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 4-Leiternetz (TT-/TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG MP TT 275 DG MP TT 275 FM ²⁾	942 310 942 315
	DEHNgard modular mit Push-in-Doppelklemme Vierpoliger Überspannungs-Ableiter für 4-Leiternetz (TN-S-System). Schutzpegel: ≤ 1,75 kV	DG MP TNS 275 DG MP TNS 275 FM ²⁾	942 400 942 405

Einbauort: z. B. Geräteeinbaudosen / Unterflursysteme / Kabelkanäle

Überspannungs-Ableiter – Typ 2		Typ	Art.-Nr.
	DEHncord Zweipoliger Überspannungs-Ableiter zum einfachen Einsatz in Geräteeinbaudosen, Unterflursystemen und Kabelkanälen. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DCOR L 2P SN1860	999 937
	DEHncord 3P Dreiphasiger, kompakter Ableiter für alle Installationssysteme; Montage auf Hutschiene oder durch Anschraubtasche für sehr beengte Bauräume. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DCOR 3P TT 275 FM ²⁾	900 439

²⁾ FM = Potentialfreier Fernmeldekontakt

Einbauort: z. B. Anlagen- / Steuerschränke / Steckdosenebene / Kabelkanäle

Überspannungs-Ableiter – Typ 3		Typ	Art.-Nr.
	<p>DEHnrail modular Zwei- / vierpoliger Überspannungs-Ableiter für Industrieelektronik; Hutschienenmontage mit optischer Funktions- / Defektanzeige. Nennspannung: 230 V (400 V) Nennlaststrom: 25 A</p>	<p>DR M 2P 255 DR M 2P 255 FM ²⁾ DR M 4P 255 DR M 4P 255 FM ²⁾</p>	<p>953 200 953 205 953 400 953 405</p>
	<p>DEHNflex M Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme der Endgeräteebene und akustischer Defektanzeige, Schutzbereich ca. 5 m, Leitungslänge rechts / links des Schutzgerätes. Nennspannung: 230 V max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A</p>	DFL M 255	924 396
	<p>DEHNsafe Überspannungs-Ableiter, z. B. zum Einbau in den Brüstungskanal mit optischer und akustischer Betriebs- und Defektanzeige, Schutzbereich ca. 5 m Leitungslänge rechts / links des Schutzgerätes; es passen alle TAE-Abdeckungen namhafter Schalterhersteller.</p>	DSA 230 LA	924 370
	<p>STC-Modul Zweipoliger Überspannungs-Ableiter zum Aufrasten auf Schutzkontakt-Steckdosen.</p>	STC 230	924 350
	<p>DEHNprotector Adapter zum Schutz von elektronischen Geräten vor transienten Überspannungen, mit optischer Funktions- / Defektanzeige. Nennlaststrom: 16 A Nennlaststrom: 10 A, integrierter Netzfilter *</p>	<p>DPRO 230 DPRO 230 F *</p>	<p>909 230 909 240</p>

²⁾ FM = Potentialfreier Fernmeldekontakt

Blitz- und Überspannungsschutz für Telekommunikation		Typ	Art.-Nr.
	<p>DEHNbox Kompakter Überspannungs-Ableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse zum Schutz von informationstechnischen Schnittstellen insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VDSL und G.fast (bis zu 1 GBit/s) mit integrierter Statusanzeige. Anschluss von 1 Doppelader in werkzeugloser Schnellanschlusstechnik und integrierte Zugentlastung für die Anschlussleitung. Ausgangsseitig wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45 Stecker.</p>	DBX TC B 180	922 220
	<p>BLITZDUCTORconnect Kombinierter Blitz- und Überspannungs-Ableiter im kompakten und modularen Design. Schnelle und einfache Installation durch Push-In Anschlusstechnik. Integrierte Statusanzeige mit optionaler Fernsignalisierung (Öffner-Kontakt) mittels Condition Monitoring Einheit DRC IRCM.</p>	<p>BCO ML2 B 180 BCO CL2 B 180</p>	<p>927 210 927 910</p>
	<p>DEHNprotector NT Überspannungs-Ableiter für Datenendgeräte zum Überspannungsschutz des Energie- und Datenanschlusses geeignet für digitalen Netzanschluss (NTBA oder DSL-Splitter) und analoge Telefonie und FAX (inkl. Zubehör für RJ11/12 und TAE). Mit optischer Funktions- / Defektanzeige der Energieseite.</p>	DPRO 230 NT	909 310

Überspannungsschutz für KNX / EIB-Systeme		Typ	Art.-Nr.
	<p>BUStector Überspannungs-Ableiter in Bauform einer Busklemme, abgestimmt auf die Gerätefestigkeit von KNX / EIB-Systemen. Schutz von Linien- oder Bereichskopplern, sowie Gateways und Sensoren an Gebäudeaußenwänden. Systemgetestet mit EIBAZertifizierung.</p>	BT 24	925 001

Analog: Breitbandkabel, SAT, terrestrisch; digital: DVB-T, DVB-S, DVB-C

Überspannungsschutz für Antennenanlagen, TV / Radio		Typ	Art.-Nr.
	<p>DEHNgate Kombi-Ableiter für koaxiale Systeme und Antennenanlagen am Gebäude- / Dacheintritt. Geeignet für SAT-, Digital-SAT-, DVB-T-Anlagen, für Terrestrische Anlagen und für Breitbandkabel-Anlagen. Kombi-Ableiter Überspannungs-Ableiter Blitzstrom-Ableiter</p>	<p>DGA GFF TV DGA FF TV DGA GF TV</p>	<p>909 705 909 703 909 704</p>
	<p>DEHNgate Fünffach-Überspannungs-Ableiter für 75 Ohm Antennensysteme. Spezielle Bauform für SAT-Antennenverteiler und Multischalter. Überspannungs-Ableiter</p>	<p>DGA FF5 TV</p>	<p>909 706</p>
	<p>DEHNprotector TV Überspannungs-Ableiter für Energie- und Antenneneingang von Endgeräten. Geeignet für SAT-, Digital-SAT, terrestrische und Breitbandkabel-Anlagen. Mit optischer Funktions- und Defektanzeige der Energieseite. Anschluss Eingang / Ausgang = F-Buchse</p>	<p>DPRO 230 TV</p>	<p>909 300</p>

Überspannungsschutz für Datennetzwerke		Typ	Art.-Nr.
	<p>DEHNpatch CAT 6 / PoE Überspannungs-Ableiter für Etagenverteiler und Netzwerk-PC nach EN 50173-1, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at) als Patchkabel für Ethernet und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Cat 6 und nach Klasse E_A bis 500 MHz. Voll geschirmte Ausführung für die Hutschienenmontage. Einsetzbar in 10-Gigabit-Ethernet Netzwerken. Anschlussleitung: Gesamtlänge 3 m Anschlussstecker: Stewart 39 series</p>	<p>DPA M CAT6 RJ45S 48</p>	<p>929 100</p>
	<p>DEHNpatch Class E_A / PoE Kombinierter Blitz- und Überspannungs-Ableiter mit integrierter Statusanzeige Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E_A bis 500 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteiler, digitale Kamerasysteme, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellen. Buchse-Buchse- Ausführung für Hutschienenmontage. Einsetzbar in Ethernet Netzwerken bis 10 GBit/s</p>	<p>DPA CL8 EA 4PPOE</p>	<p>929 161</p>
	<p>DEHNprotector LAN100 Überspannungs-Ableiter für Datenendgeräte zum Überspannungsschutz des Energie- und Datenanschlusses geeignet für Klasse D nach EN 50173 und 1000 Base-T (Gigabit Ethernet). Mit optischer Funktions- und Defektanzeige der Energieseite. Anschluss Eingang/Ausgang = RJ45 Buchse geschirmt inkl. 1,5 m geschirmtes Patchkabel</p>	<p>DPRO 230 LAN100</p>	<p>909 321</p>
	<p>DEHNpatch outdoor Überspannungs-Ableiter für Industrial Ethernet nach Klasse E bis 250 MHz, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at) für Outdooranwendungen (IP 66). Montagehalterung mit wahlweiser Mast- oder Wandmontage. Einsetzbar in 1-Gigabit-Ethernet Netzwerken.</p>	<p>DPA CLE IP66</p>	<p>929 221</p>

Bauteile für Blitzschutz / Erdung

Unser breites Angebot an Bauteilen und Komponenten für Erdungsanlagen und den äußeren Blitzschutz sichert Gebäude vor Blitzschäden. Anbei ein Auszug aus unserem Lieferprogramm.

HVI Blitzschutz	Informationen
 <p>Blitzschutzanlagen werden je nach Ausführung in konventioneller Weise mit Verlegung eines Runddrahtes am Dach oder auch in Kombination mit Isoliermaterialien installiert. Generelles Schutzziel ist der vorbeugende Brandschutz. Eine Gefahr von Überschlägen zwischen äußerem Blitzschutz und elektrisch leitfähigen Teilen (z. B. Elektroanlagen, Rohrleitungen) kann durch ausreichenden Abstand, aber auch mit einer hochspannungsfesten, isolierten Ableitung – der HVI Leitung von DEHN – sicher vermieden werden.</p> <p>Die HVI Leitung besitzt einen blitzstromführenden Kupferleiter, der mit einer dickwandigen, hochspannungsfesten Isolierung ummantelt ist. Damit lassen sich Blitzströme bis zu 200 kA sicher ableiten.</p> <p>Für jeden Anwendungsfall bieten wir die passende HVI Leitung. Unser umfangreiches Zubehör garantiert eine schnelle und einfache Montage mit jeweils passenden Befestigungsmaterialien.</p>	<p>Informationen zum HVI Blitzschutz finden Sie auch im Internet:</p> <p>Short-Link: de.hn/hvi-blitzschutz</p>

Fundamenterder	Art.-Nr.		
	Rundstahl Ø10 mm, verzinkt, Länge 81 m	800 010	
	Bandstahl 30 x 3,5 mm, verzinkt, Länge 25 m	852 335	
	Rundstahl Ø10 mm, verzinkt mit Kunststoffmantel, Länge 50 m (als Anschlussfahne)	800 110	
	Anschlussfahne, NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, gerichtet, Länge 1500 mm	860 115	
	Erdungsfestpunkt Typ M zum Einbetonieren, Platte NIRO (V4A)	478 041	
	SV-Klemme, Stahl verzinkt, für Kreuz- und T-Verbindungen, Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm, Rd / Fl 7-10 / 30 mm; Fl / Fl 30 / 30 mm	308 220	
	Verbindungsklemme für Bewehrung	Rd / Fl 6-10 / 30 mm Rd / Fl 6-22 / 30-40 mm	308 025 308 030
	Bewehrungsklemme DEHNclip	Rd 6* / Rd 10 mm Rd 8* / Rd 10 mm	308 130 308 131
	* Nenndurchmesser d _s der Bewehrung (in mm)	Rd 10* / Rd 10 mm Rd 12* / Rd 10 mm	308 132 308 133
		Rd 6* / Fl 30 x 3-4 mm Rd 8* / Fl 30 x 3-4 mm	308 140 308 141
		Rd 10* / Fl 30 x 3-4 mm Rd 12* / Fl 30 x 3-4 mm	308 142 308 143

Ringerder	Art.-Nr.	
	NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, Länge 80 m	860 010
	NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, Länge 20 m	860 020
	MV-Verbindungsklemme, NIRO, Rd 8-10 mm	390 559
	Anschlussfahne, NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, gerichtet, Länge 1500 mm	860 115
	Leitungshalter DEHNhold Rd 10 mm, NIRO, mit Schraube, Dübel und Kunststoffsockel	274 160

Erdung / Potentialausgleich	Art.-Nr.	
	NIRO-Tiefenerder Rd 20 mm, Typ AZ, V4A, Länge 1500 mm, kuppelbar	620 902
	Schlagspitze für Tiefenerder Rd 20 mm	620 001
	Anschlusschelle für Tiefenerder Rd 20 mm, NIRO (V4A)	620 915
	Potentialausgleichsschiene K12, Kupfer galv. verzinkt, blitzstromgeprüft, für 10 Leiter 2,5-95 mm ² , 1 Leiter 30 x 4 mm	563 200

Klemmen / Verbinder und Halter aus dem Werkstoff NIRO sind verträglich mit Materialien wie Kupfer, DEHNalu (AlMgSi) und verzinktem Stahl.

Leitungen / Klemmen / Verbinder		Art.-Nr.
	DEHNalu-Runddraht, 8 mm, AlMgSi, tordierbar (richten mit Bohrmaschine) Länge 148 m	840 018
	DEHNalu-Runddraht, 8 mm, AlMgSi, mit halogenfreien Kunststoffmantel Länge 21 m	840 028
	DEHNalu-Runddraht, 8 mm, AlMgSi, mit halogenfreien Kunststoffmantel Länge 100 m	840 118
	MV-Klemme Rd 8-10 mm, NIRO, als Kreuz-, T-, Parallelklemme	390 059
	Dachrinnenklemme für Wulst 16-22 mm, NIRO	339 069
	Regenrohrschelle, Typ RV, NIRO, verstellbar, Ø60-100 mm	423 019
	KS-Verbinder Rd 6-10 mm, NIRO, für Anschlüsse z. B. Regenrohrschelle	301 009
Falzklemme, Klemmbereich 0,7-10 mm, NIRO, für Anschlüsse z. B. Blecheindeckungen von Dachfenstern oder Attiken	365 229	
Ableitung		Art.-Nr.
	Leitungshalter DEHNhold Rd 8-10 mm, NIRO, vormontiert mit Schraube, Dübel und Kunststoffsockel	274 160
	Leitungshalter DEHNhold Rd 13 mm, NIRO, für Runddraht 8 mm mit Kunststoffmantel	274 113
	Leitungshalter zur Verlegung von Ableitungen an Regenfallrohre, Typ PV, NIRO, verstellbar von Ø50-150 mm, mit Spannschraube M8	200 039
	UNI-Trennklemme, NIRO, für Rund- / Flachleiter Rd / Fl 8-10 / 30 mm	459 139
	UNI-Trennklemme, NIRO, für Erdeinführungsstangen, Rd / Rd 8-10 / 16 mm	459 119
	Trennstellenkasten für WDV-Systeme 185 x 145 x 90 mm, K-grau	476 055
Fangeinrichtung Steildach		Art.-Nr.
	Firstleitungshalter SPANNgrip, NIRO, Spannungsbereich Ø180-280 mm	206 249
	Dachleitungshalter für Falzziegel, FLEXIgrip, NIRO	204 949
	Dachleitungshalter für Biberschwanz-Dachziegel, UNIgrip, NIRO, Strebenlänge 205 mm	206 309
	Rohrfangstange D 16/10 mm, Al, leichte Ausführung Länge 1500 mm	103 410
	Rohrfangstange D 16/10 mm, Al, leichte Ausführung Länge 2000 mm	103 420
	Stangenhalter DEHNhold Rd 16 mm, vormontiert mit Schraube, Dübel und Kunststoffsockel	274 260
	Stangenklemme, NIRO, zum Verbinden von Fangstangen mit Leitungen Rd / Rd 8-10 / 16 mm	380 029
	DEHNiso-Distanzhalter für Fangstange Ø16 mm für z. B. SAT-Antennenstandrohr, Länge 530 mm, mit Rohrschelle Ø40-60 mm	106 225
	Antennen-Bandrohrschelle, NIRO, blitzstromgeprüft, Klemmbereich ca. Ø27-89 mm, Anschluss 4-50 mm ² (ein-/mehrdrätig)	540 103
Fangeinrichtung Flachdach		Art.-Nr.
	Flachdach-Leitungshalter FB2, Kunststoff mit Betonstein, Gewicht 1 kg	253 050
	Flachdach-Leitungshalter KF2, Kunststoff, für Kunststoff-Dachbahnen, zum Einklemmen in Dachbahnstreifen, der mit der Dachbahn verschweißt oder verklebt wird	253 051
	Überbrückungsbänder, Al, Montage im Abstand von 10 m zum Längenausgleich der Fangleitungen Länge 180 mm	377 045
	Überbrückungsbänder, Al, Montage im Abstand von 10 m zum Längenausgleich der Fangleitungen Länge 300 mm für Kreuzpunkte	377 115
	DEHNiso-Distanzhalter für Fangstange Ø16 mm, z. B. bei Lichtkuppeln, Länge 530 mm, mit Wand-Befestigungsplatte	106 115
	Fangstange Ø16 / 10 mm für Dachaufbauten, AlMgSi, angefast, Befestigung mit Betonsockel Länge 1500 mm	103 210
	Fangstange Ø16 / 10 mm für Dachaufbauten, AlMgSi, angefast, Befestigung mit Betonsockel Länge 2000 mm (zwei Betonsockel notwendig)	103 220
	Fangstange Ø16 / 10 mm für Dachaufbauten, AlMgSi, angefast, Befestigung mit Betonsockel Länge 2500 mm (zwei Betonsockel notwendig)	103 230
	Betonsockel für Fangstangen, mit Keiltechnik, stapelbar, Gewicht 17 kg, mit adaptierter Unterlegplatte	102 340
MV-Klemme NIRO, Rd 8-10 / 16 mm zum Anschluss der Fangstangen an die Fangeinrichtung	392 059	

Klemmen / Verbinder und Halter aus dem Werkstoff NIRO sind verträglich mit Materialien wie Kupfer, DEHNalu (AlMgSi) und verzinktem Stahl.

Überspannungsschutz
Blitzschutz / Erdung
Arbeitsschutz
DEHN protects.

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
Fax +49 9181 906-1100
info@dehn.de
www.dehn.de



www.dehn.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

DS130/DE/0822 © Copyright 2022 DEHN SE